

PXI Express System, 4 U, 8 slots, Gen2/3

RÉFÉRENCE CATALOGUE

14579-033



Le système nVent SCHROFF PXIe 8 slots dispose d'un slot système 16 F avec une configuration 4 liaisons. 3 des slots périphériques hybrides sont connectés par des liaisons PCIe Gen 3 avec 4 voies. Les 4 slots périphériques hybrides restants sont connectés par des liaisons PCIe Gen 2 avec une voie chacun.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Châssis de table PXI Express, 4 U, 44 F

1 slot système PXIe et 7 slots hybrides

Slot système à quatre liaisons, 3 slots périphériques avec PCIe Gen3 x4 et 4 slots périphériques avec PCIe Gen2 x 1 lien

Concept de refroidissement puissant avec ventilateur discret, 50 W par slot à une augmentation de température de 15K

Circulation de l'air du bas vers l'arrière avec ventilateurs régulés en fonction de la température ; module de surveillance du châssis intégré (Chassis Monitoring Module, CMM)

Entrée AC large plage avec interrupteur à l'arrière, bouton poussoir d'alimentation sur l'avant (haut)

Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Sur table

Type de cartes fond de panier: PXI Express, configuration 4 liaisons

Transfert de données: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: Du bas vers l'arrière

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Non

Conformité: PXISA PXI-5 R1.1

Profondeur: 315mm

Gross Weight: 15kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier, conforme à PICMG rév. 3,0 et PXI-5.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE