

# Interscale pour Embedded NUC, refroidissement par conduction, 44 x 112 x 107 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

**14830-002**



Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes eNUC, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.

## CERTIFICATIONS

---



## FONCTIONS

---

Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant

Conforme à la norme SDT.03 embedded NUC <http://www.sget.org/standards.html>

Découpe spéciale pour les cartes Embedded NUC IES MB95 (<http://en.ies.de/>)

Avec blindage CEM

Dissipateur thermique intégré sur la plaque supérieure avec ailettes de 5 mm

Construction rigide nécessitant seulement deux vis

Couleur RAL 7016

Entretoises installées pour le montage des cartes

Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Coffret à petit facteur de forme

Famille de produits: Interscale

Type: Sur table

Hauteur: 43.7mm

Largeur: 112mm

Profondeur: 106.5mm

Matériau: Aluminium

Couleur: Gris anthracite

Code couleur: RAL 7016

Finition: Revêtement poudré

Indice de protection: IP20

Refroidissement: Refroidi par conduction

Quantité par colis: 1

Net Weight: 0.3kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**