

PXI Express Controller, 4 TE, W-11865MLE 32-1024

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21265-170



nVent SCHROFF PXIe est le contrôleur embarqué 3 U/4 F le plus compact et le plus puissant pour les plates-formes PXI Express et CPClexp. Avec son interface complète et évolutive et ses capacités de calcul, il convient parfaitement aux applications de test et de mesure. Le contrôleur est piloté par un processeur Intel® Xeon® de 11e génération, associé à une mémoire DDR4 pouvant atteindre 64 Go, et prend en charge les applications à large bande passante grâce à l'interconnectivité PCIe Gen4 et 10GBASE-T.

FONCTIONS

Contrôleur pour système PXI Express, 3 U, 4 TE, mit Intel-Prozessor W-11865MLE

Spécifications matérielles PXI™-5 PXI Express Conforme à la rév.2.0

Bande passante PCIe maximale de 28 Go/s

Stockage m.2 et DDR4 évolutifs

2x USB3.1, 2x 10 GbE et 1x DP 1,2 sur la face avant

BIOS embarqué AMI Aptio® entièrement personnalisable

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Type: Régulateur

Transfert de données: PCIe Gen3

Hauteur du rack: 3U

Conformité: PXISA PXI-5 R1.1

Profondeur: 160mm

Gross Weight: 0.562kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conforme à PICMG rév. 3.0 et PXI-7.

Contrôleurs modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE