


Face avant 19" avec découpe Sub-D 1 x 9-pin, 3 U, 4 F, 2,5 mm, Aluminium, RAL 7035

RÉFÉRENCE CATALOGUE



Face avant 19" avec découpe SUB-D ou découpe FDDI.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant 19" avec découpe Sub-D, Type ST 3 ou FDDI

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 4HP

Type accessoire: Face avant

Quantité par colis: 1

Finition avant: Peint

Face d'appui: Conducteur

Nombre de broches: (1) 9

Code couleur: RAL 7035

Profondeur (D): 2.5mm

Finition: Revêtement poudré

Hauteur (H): 128.4mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Largeur (W): 19.98mm

Net Weight: 0.015kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE