

Profilé horizontal, arrière, type R-ST, durci, standard, 20 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34566-520



Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ can be combined, „-“ combination not recommended

	Backdoor 1 F	Backdoor 2 F	Backdoor 3 F	Backdoor 4 F
Backdoor 1 F	-	+	+	+
Backdoor 2 F	+	+	+	+
Backdoor 3 F	+	+	-	-
Backdoor 4 F	+	+	-	-
Side panel	Light 1 F	Backdoor 2 F	Backdoor 3 F	Backdoor 4 F

Light 1 F is not available

Le profilé horizontal, type durci ST, permet le montage isolé d'une carte fond de panier. L'isolation est réalisée par une bande isolante.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profilé horizontal «Durci» de type R-ST avec fixation à 3 trous pour une rigidité accrue

Profilé aluminium, finition anodisée, surface de contact conductrice, avec marquage en F

Marquage en F à partir de 28 F et supérieurs

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 20HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Longueur: 106.68mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO

Type de produit: Profil horizontal

Type: Durci, ST

Compatible avec: Bacs à cartes

Net Weight: 0.05kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE