

Ventilateur non métallique



Ce ventilateur non métallique fournit un système de ventilation imperméable à la pluie pour les armoires métalliques et non métalliques.

FONCTIONS

Une installation conforme fournira un système de ventilation imperméable, mais ne répondra pas aux exigences de type 4 ou 12

Le kit comprend le matériel de montage et les instructions

Les vis fournies mesurent 13 mm (0,515 pouce) de long ; certaines applications peuvent nécessiter des vis plus longues.

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Gris clair

Matériau: Plastique

Code couleur: RAL 7035

Finition: Mat doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur
ANMV6	50400	69mm	51mm	21mm
ANMV3	50410	27mm	25mm	22mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE