


# Vis Tête cylindrique plate, Torx

Vis à tête cylindrique.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Vis tête plate

## SPÉCIFICATIONS

**Type:** Vis Tête cylindrique plate  
**Type de produit:** Vis  
**Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits	Compatible avec
24560-148	10mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-147	7mm	Nickelé	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits	Compatible avec
24560-161	12mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-135	6mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO	Bacs à cartes
24571-372	10mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-371	14mm	Zingué	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Nickelé	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test
24560-163	16mm	Nickelé	100	M2.5		Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test

Table 2/2

Référence catalogue	Couple de serrage
24560-148	0.3N·m
24560-147	0.3N·m
24560-161	0.3N·m
24560-135	1.3N·m
24571-372	2.4N·m
24571-371	2.4N·m
24560-178	

Référence catalogue	Couple de serrage
24560-162	
24560-163	

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**