


Tôle de blindage pour Bloc CI



Les faces protègent le côté soudures ou le côté composants du circuit imprimé. Le détrompage avec un peigne de détrompage séparé n'est pas possible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le détrompage avec un peigne de détrompage séparé n'est pas possible

Connecteurs compatibles selon la norme EN 60603 (DIN 41612) : Construction de type B, C, D, F, H, R

Acier inoxydable, 0,8 mm

SPÉCIFICATIONS


Type de produit: Couvercle
Matériau: Acier inoxydable

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Compatible avec
20809-371	1	Côté composant
30809-571	1	Côté soudure

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le circuit imprimé est décalé vers la droite de 1 F.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE