


# PropacPRO | Face arrière, pleine largeur, non bindée



La face arrière pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret. Avec ou sans emplacements ventilés.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face en aluminium, 2,0 mm (84 F 2,5 mm)

Montage avec support sur coffret (droite et gauche)

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium       |
| <b>Finition:</b>            | Anodisé         |
| <b>Compatible avec:</b>     | Coffrets        |
| <b>Famille de produits:</b> | PropacPRO       |
| <b>Type:</b>                | Panneau arrière |
| <b>Type de produit:</b>     | Panneau latéral |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Caractéristique de conception | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 24576-153           | 4U              | 63HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-145           | 2U              | 63HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-050           | 3U              | 84HP            | Sans perforations             | 1                  |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Caractéristique de conception | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 24576-149           | 3U              | 63HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-150           | 3U              | 84HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-049           | 3U              | 63HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-052           | 4U              | 42HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-148           | 3U              | 42HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-045           | 2U              | 63HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-152           | 4U              | 42HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-053           | 4U              | 63HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-047           | 3U              | 28HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-054           | 4U              | 84HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-048           | 3U              | 42HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-154           | 4U              | 84HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-146           | 2U              | 84HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-044           | 2U              | 42HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-046           | 2U              | 84HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-158           | 6U              | 84HP            | Avec perforations             | 1                  |
| 24576-147           | 3U              | 28HP            | Avec perforations             | 1                  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Caractéristique de conception | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 24576-058           | 6U              | 84HP            | Sans perforations             | 1                  |
| 24576-144           | 2U              | 42HP            | Avec perforations             | 1                  |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**