

Oeillets pour vis M2.5



L'œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant

L'œillet est inséré dans le trou oblong de la face avant

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec: Faces avant

Type de produit: Manchon

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Profondeur (D)
21100-886	Laiton	Revêtement de finition bio		100		4.4mm
21100-662	Acier inoxydable			100		4.4mm
21100-660	Laiton	Nickelé		100		4.4mm
21100-591	Polyamide 6		Noir foncé	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Polyamide 6		Gris galet	100	RAL 7032	6.9mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Profondeur (D)
21100-659	Laiton	Nickelé		10		
21100-661	Acier inoxydable			10		
21100-885	Laiton			10		

Table 2/2


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Indice d'inflammabilité
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les œillets métalliques doivent être sertis sur les faces avant modulaires.

Tous les œillets peuvent être utilisés pour les faces avant > 2 F.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE