

Contacts ressort pour sertissage

Le contact ressort pour le sertissage peut être utilisé avec les connecteurs DIN D, résistance de passage constante.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le contact ressort pour le sertissage peut être utilisé avec les connecteurs DIN forme D

Raccordement étanche au gaz et sans corrosion

Résistance de passage constante avec qualité de sertissage uniforme

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec: Connecteurs

Type de produit: Ressort contact

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Type de connexion
21100-293	50	Sertissage, 0,14 - 0,5 mm ²
21100-294	50	Sertissage, 0,75 - 1,5 mm ²

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE