


Face avant profilé en U, Possibilité de blindage, découpes Sub-D



Face avant profil en U avec découpe pour connecteurs Sub-D. Possibilité de blindage avec joint CEM textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

Pour joint textile CEM

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Hauteur du rack:	3U
Largeur du rack:	4HP
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant

Type de produit: Face avant
Type: Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Table 1/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui	Nombre de broches
30849-752	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(1) 15
30849-753	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(2) 15
30849-750	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(2) 9
30849-754	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(1) 25
30849-755	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(2) 25
30849-751	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(3) 9
30849-749	1	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé	Conducteur	(1) 9

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)
30849-752	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm
30849-753	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm
30849-750	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm
30849-754	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm
30849-755	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm
30849-751	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm
30849-749	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE