

# Support mural vertical externe APX



## FONCTIONS

Support de selle pour profils en C et profil de montage

Complet avec accessoires de fixation

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de canal	Type de profil de montage	Hauteur (H)
APXE23EG	584710	Acier	Électro-galvanisé	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Acier	Électro-galvanisé	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTE G	584725	Acier	Électro-galvanisé	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
 Option 1 – Customer Care  
 Option 2 – Technical  
 Support

### Europe

Netherlands:  
 +31 800-0200135  
 France:  
 +33 800 901 793

### Europe

Germany:  
 800 1890272  
 Other Countries:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

