

# Bobine de câble



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

Câble de retenue préétiré

Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Prégalvanisé;Peint

**Matériau:** Acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Taille du renfort | Diamètre | Longueur de câble | Charge homologuée UL | Couleur |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|---------|
| CSB12CBL            | 402190            | #12               | 2.4 mm   | 76.2m             | 1859N                | Rouge   |
| CSB18CBL            | 402191            | #18               | 3.2 mm   | 76.2m             | 3434N                | Blanc   |

| Référence catalogue | Référence article | Taille durenfort | Diamètre | Longueur de câble | Charge homologuée UL | Couleur |
|---------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------------------|---------|
| CSB36CBL            | 402192            | #36              | 4.8 mm   | 76.2m             | 8490N                | Bleu    |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le câble est thermolaqué.

Le programme FBC™ System Compatible indique que ce produit a été testé et fait l'objet d'un contrôle permanent pour assurer sa compatibilité chimique avec les systèmes de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan®, ainsi qu'avec les produits fabriqués avec la technologie TempRite®. « FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques commerciales de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

