

Attache pour tuyau/câble



FONCTIONS

L'embout fileté captif réduit au minimum la nécessité de boulonnerie supplémentaire

Avec le support signalétique UNICBAND et la bande métallique Fixoband, les fixations peuvent être réalisées sur tuyaux et poteaux

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)
CR037HD	336300	Acier	Galvanisé à chaud	10	16 - 20 mm	16 mm
CR037S4	336400	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	Acier	Galvanisé à chaud	15	20 - 25 mm	16 mm
CR050S4	336410	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	Acier	Galvanisé à chaud	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR075S4	336420	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR087HD	336322	Acier	Galvanisé à chaud		32 - 34 mm	16 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)
CR150S4	336450	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm	20 mm
CR200S4	336460	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR125S4	336440	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR200HD	336360	Acier	Galvanisé à chaud	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR125HD	336340	Acier	Galvanisé à chaud	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR100HD	336330	Acier	Galvanisé à chaud	25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR100S4	336430	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR150HD	336350	Acier	Galvanisé à chaud	40	47 - 51 mm	20 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR037S4	336400	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR050S4	336410	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR075S4	336420	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N
CR150S4	336450	250N	550N
CR200S4	336460	250N	550N
CR125S4	336440	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

