

Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-201



Le kit de flexibles pour RDHX Pro permet de raccorder le refroidisseur au système d'alimentation en eau. Les tuyaux EPDM de haute qualité fonctionnent avec une excellente stabilité chimique avec des fluides de refroidissement typiques à base d'eau et de glycol. Le renfort en acier offre une capacité de pression étendue avec 5 bar de pression nominale et 20 bar de pression d'éclatement minimale, tandis que la couche externe protège les tuyaux des contraintes mécaniques et des dommages.

FONCTIONS

Flexibles de raccordement du RDHX Pro à l'installation d'alimentation en eau et retour

Paire de flexibles pour le raccordement de l'installation d'alimentation et de retour

Flexibles EPDM renforcés de haute qualité

Pression de service nominale 5 bar, pression d'éclatement minimale >20 bar

Comprend des joints plats pivotants BSPP de 1 po aux deux extrémités

Disponibles en longueur de 4 m ou 6 m

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Tuyau

Famille de produits: RackChiller

Longueur: 2500mm

Net Weight: 7.485kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Compatible uniquement avec le RackChiller RDHX PRO.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE