

## Inpac| Châssis 19"



Le châssis Inpac nVent SCHROFF offre une protection pour les équipements électroniques 19" et spécifiques et peut également être utilisé en version de table.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Kit de mise à la masse en option

Finition: revêtement poudré RAL 7030

Pour montage de composants 19" ou spécifiques avec plaque de montage

Trois rangées de perforations dans la tôle de fond facilitent l'entrée d'air

Construction en aluminium avec cadres avant et arrière moulés

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Dimensions extérieures conformément à la norme IEC 60297-3-101

Mise à la masse : DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 partie 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 partie 1/A1

Modifications possibles (découpes ou couleur)

### SPÉCIFICATIONS

**Largeur du rack:** 84HP

**Type de produit:** Coffret

**Famille de produits:** Inpac

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique
10828-156	4U	254.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-171	2U	254.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-169	6U	434.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-152	3U	314.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-153	3U	374.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-168	6U	374.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-159	4U	434.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-172	2U	314.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-154	3U	434.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-173	2U	374.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-158	4U	374.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-157	4U	314.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non
10828-151	3U	254.5mm	1	Rack	CEI 60297-3-101	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Matériau	Charge statique
10828-156	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-171	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-169	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-152	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-153	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-168	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-159	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-172	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-154	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg

Référence catalogue	Finition	Matériau	Charge statique
10828-173	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-158	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-157	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg
10828-151	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	15kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'espace d'installation maximum pour le montage de composants 19" est de 75 F.

Le volume de livraison comprend des vis pour fixer les faces arrière et avant.

Capot supérieur / inférieur disponibles dans d'autres couleurs.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**