

# Poignée-coquille

La poignée-coquille peut être clipsée dans une découpe du flanc d'un coffret. 2 tailles disponibles.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Charge statique admissible 30 kg/paire

Épaisseur min. de la face latérale de 1,0 mm

## SPÉCIFICATIONS

<b>Charge statique:</b>	30kg
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Compatible avec:</b>	Coffrets
<b>Famille de produits:</b>	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
<b>Type de produit:</b>	Poignée
<b>Matériau:</b>	Polycarbonate
<b>Type:</b>	Statique

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Poignée-coquille	UL® 94V-0

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Type de poignée	Indice d'inflammabilité
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Poignée-coquille	UL® 94V-0

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**