

Varistar CP| Flancs, Fractionnés, à visser



Deux flancs vissés pour fermer la hauteur de la baie Varistar CP.

FONCTIONS

Acier, 1 mm

2 flancs fractionnés sans mise à la masse

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Indice de protection: IP20

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Matériau	Type
21630-060	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser

Référence catalogue	Finition	Matériau	Type
21630-052	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-055	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-054	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-056	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-057	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-058	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-059	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser
21630-053	Revêtement poudré	Acier	Flanc, à visser

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE