

# Cheville à bascule à ressort MTSB avec écrou/rondelle



## FONCTIONS

Rondelle, écrou et bascule inclus

Pour fixation sur murs creux, plafonds creux et faux plafonds

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Diamètre du foret
MTSB4	584410	Acier	Électro-galvanisé	4	90mm	14mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique maximale (F)
MTSB4	584410	1750N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La valeur de charge statique maximale ne tient pas compte des caractéristiques porteuses du matériau de support. Le facteur de sécurité approprié doit être ajouté à cette charge nominale.

La bascule à ressort nécessite un dégagement minimum de 35 mm (1,38 po) pour qu'elle puisse s'ouvrir une fois installé.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

