

# Anneau bride fileté



## FONCTIONS

Combine des anneaux-bridés avec d'autres attaches nVent CADDY pour soutenir des câbles depuis des brides, des pannes, des fils d'embranchement, des profils en T, etc.

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Diamètre de vis	Type de vis	Longueur de la vis	Charge statique maximale
PTB6	172921	12 mm	6	Métal	32mm	220N
PTB8	172922	16 mm	8	Métal	32mm	220N
GR50	172920	50 mm	6	Métal	18mm	220N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les segments à bascule ne sont pas recommandés pour les câbles haute performance. Voir Système de crochets en J nVent CADDY Cat HP.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

#### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

#### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

