


Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexions

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

BD-40A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Espace minimum et puissance maximale

Les protections et les blindages isolés sont transparents

Blindage isolant entre chaque rangée

Connexions faciles et sûres

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

Conforme RoHS

Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22

Sans halogène

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 563720

Intensité nominale maximale, CEI: 40A

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 4.5kA

Courant de court-circuit pic (Ipk): 22kA

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 500

Nombre de connexions côté ligne: 2

Taille du câble torsadé compact côté ligne: 6 - 16 mm²

Taille du câble torsadé côté ligne - embout: 4 – 10mm²

Nombre de connexions côté charge: 15

Taille du câble torsadé compact côté charge: (15) 1,5 - 4 mm²

Taille du câble torsadé côté charge - embout: (15) 0,75 – 4 mm²

Profondeur (D): 50mm

Hauteur (H): 50mm

Largeur (W): 130mm

Poids unitaire: 0.22kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60947-7-1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.


Directives de sélection pour les blocs de distribution

Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C

Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE