

Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EN6329



PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultraplat

FONCTIONS

L'unité de distribution d'alimentation (PDU) intelligente EN6xxx Enlogic surveille la puissance d'entrée et la puissance de chaque sortie individuelle, en plus d'offrir une commutation à distance des sorties individuelles et de fournir une surveillance de la facturation au niveau de l'unité

Afficheur haute visibilité et écran graphique interactif

Mesure les charges des disjoncteurs sur les alimentations redondantes pour éviter les temps d'arrêt accidentels

Permet un équilibrage intelligent de la charge, pour une efficacité énergétique et une utilisation maximale de la capacité

Interface Ethernet Gigabit et Ethernet redondant (10/100)

Solution de redondance de l'alimentation DC iPDU pour un maximum de 64 PDU

Contrôleur remplaçable à chaud sans outils

Tension d'entrée 230 VAC, 1 phase

C13, C19 sorties

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Enlogic

Type: PDU intelligent

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: (24) C13; (8) C19

Nombre de prises: 32

Couleur: Noir

Disjoncteur: 16 A, 1 pôle, Hy-Mag

Sorties commutées: Oui

Nombre de disjoncteurs: 2

Puissance nominale: 7,4 kVA

Emplacement du câble d'entrée: Alimentation par le haut

Tension d'entrée: 200 – 240V

Phase: Monophasé

Valeur nominale d'interruption: 5kAIC

Puissance d'entrée maximale: 7.44 kVA

Tension nominale: 230V

Interrupteur marche/arrêt inclus: Oui

Tension de sortie: 230VAC

Intensité (ampérage détaré): 32 A

Type de prise: CEI 60309 332P6 (IP44)

Unités de rack: 0U

Câble d'entrée amovible: Non

Type de mesure: Sortie

Matériau: Acier

Finition: Revêtement poudré

Hauteur: 1780mm

Largeur: 52mm

Profondeur: 53mm

Poids: 9.44kg

Quantité par colis: 1

Longueur du câble d'entrée: 3m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.