

# PDU| Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises

## Data Solutions

Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1U par 1U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises Schuko.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Bâtis de prises avec prises UTE, triphasé

triphasé, 16 A par phase

Conforme à la norme NFC 61-303

Montage vertical

Hauteur 1 U

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur	Sorties commutées	Longueur
60110-233	Bâti de prises	UTE	9	Gris, Noir, Rouge	Non	608.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Tension CA	Profondeur	Finition	Matériau	Quantité par colis
60110-233	230V	44mm	Anodisé	Aluminium, Polyamide	1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**