


Pupitre opérateur, OICE



L'armoire de commande d'interface opérateur en acier doux, OICE, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 55. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles par une porte arrière. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire vers la position de travail.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

GOST

FONCTIONS

Matériau: Châssis et porte en tôle peinte 1.2 mm, panneau avant en aluminium et poignées en plastique.

Corps: Plié et soudé, avec une ouverture maximale. La face avant équipée d'un panneau avant en aluminium. Poignées de manutention montés à l'avant, bords gauche et droit.

Porte arrière: Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Des profilés de porte MMDP sont disponibles en tant qu'accessoire.

Fermeture: Serrure préhensible personnalisée et ouverture facile de la porte. Insert 1/4 de tour DIN 3 mm. Autres inserts et serrure disponibles en tant qu'accessoires.

Protection: IP 55 | IK 10.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Livraison: Coffret avec panneau avant et porte arrière en aluminium, serrure plastique DIN 3 mm et accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium; Aluminium
Couleur:	Gris clair
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE