


Cadre pivotant de hauteur partielle, SFCP



Cadre pivotant à hauteur partielle pour des équipements 19" qui fournit un espace de montage supplémentaire pour de tels équipements, ainsi qu'un accès à l'arrière aux composants et à l'équipement installé une fois ouvert.

FONCTIONS

Description: Cadre pivotant de hauteur partielle pour composants 19" avec ouverture à gauche ou à droite. Compatible avec les coffrets et les armoires au sol juxtaposables et monobloc. Ossature en S rigide avec perforations 19" à l'avant et à l'arrière. Châssis zingué pour mise à la masse directe des composants installés. Angle d'ouverture standard de 125°-155°.

Fermeture: Une serrure DIN 3mm.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: Sur les armoires MultiMount, utiliser une barre de soutien transversale SFBP avec un profilé AVB. Sur les armoires au sol utiliser une barre de soutien transversale SFBP. Réglable en profondeur en ajoutant les profilés CLPK.

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur: 2mm
- Matériau: Acier doux
- Finition: Zingué

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Capacité de charge	Hauteur du rack
SFCP066	600mm	496mm	60mm	Acier doux	300N	6U
SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Acier doux	500N	19U
SFCP106	600mm	496mm	60mm	Acier doux	500N	10U
SFCP126	800mm	696mm	60mm	Acier doux	500N	12U
SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Acier doux	500N	24U
SFCP036	600mm	496mm	60mm	Acier doux	150N	3U
SFCP156	800mm	696mm	60mm	Acier doux	500N	15U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.