


# Vis à tête fraisée



Les vis à tête fraisée sont utilisées pour de nombreuses options de montage dans un bac à cartes ou un coffret de bureau.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Vis à tête fraisée

## SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Vis

Table 1/2

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Finition | Quantité par colis | Taille du filetage | Hauteur |
|---------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| 24560-139           | 5mm      | Acier    | Zingué   | 100                | M4                 |         |
| 24560-183           | 12mm     | Acier    | Zingué   | 100                | M5                 |         |
| 24560-182           | 12mm     | Acier    | Zingué   | 4                  | M5                 |         |
| 24560-145           | 14mm     | Acier    | Zingué   | 100                | M4                 |         |
| 24560-164           | 8mm      | Acier    | Nickelé  | 100                | M2.5               | 4.7mm   |
| 24560-158           | 7.7mm    | Acier    | Zingué   | 100                | M2.5               |         |
| 21100-542           | 8mm      | Acier    | Nickelé  | 100                | M3                 |         |
| 21100-429           | 8mm      | Acier    | Nickelé  | 100                | M2.5               |         |
| 21100-649           | 10mm     | Acier    | Zingué   | 100                | M2.5               |         |

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Finition | Quantité par colis | Taille du filetage | Hauteur |
|---------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| 21100-500           | 10mm     | Acier    | Nickelé  | 100                | M2.5               |         |
| 21100-507           | 12mm     | Acier    | Nickelé  | 100                | M2.5               |         |

| Table 2/2           |                    |         |                 |                  |                   |
|---------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| Référence catalogue | Type               | Largeur | Compatible avec | Type de filetage | Couple de serrage |
| 24560-139           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     |                  | 1.3N·m            |
| 24560-183           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     |                  | 2.4N·m            |
| 24560-182           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     |                  | 2.4N·m            |
| 24560-145           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     |                  | 2.4N·m            |
| 24560-164           | Vis à tête fraisée | 4.7mm   | Faces avant     | Métrique         |                   |
| 24560-158           | Vis à tête fraisée |         | Faces avant     |                  |                   |
| 21100-542           | Vis                |         | Faces avant     |                  |                   |
| 21100-429           | Vis                |         | Faces avant     |                  |                   |
| 21100-649           | Vis                |         | Faces avant     |                  |                   |
| 21100-500           | Vis                |         | Faces avant     |                  |                   |
| 21100-507           | Vis                |         | Faces avant     |                  |                   |

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des blessures ou la mort.

| North America                                                                                                 | Europe                                                                                                                                                                                                                                     | Asia                                                                                                                                                                                                                             | Middle East & India                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All locations<br>+1.763.422.2661<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | Straubenhardt, Germany<br>+49.7082.794.0<br>Betschdorf, France<br>+33.3.88.90.64.90<br>Warsaw, Poland<br>+48.22.209.98.35<br>Assago, Italy<br>+39.02.932.7141<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | Shanghai, China<br>+86.21.2412.6943<br>Qingdao, China<br>+86.532.8771.6101<br>Singapore<br>+65.6768.5800<br>Shin-Yokohama, Japan<br>+81.45.476.0271<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | Dubai, United Arab Emirates<br>+971.4.378.1700<br>Bangalore, India<br>+91.80.6715.2001<br>Istanbul, Turkey<br>+90.216.250.7374<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE