

# Carte fond de panier| CPCI



Les cartes fonds de panier CompactPCI nVent SCHROFF présentent les meilleures performances en termes d'intégrité du signal et de valeur MTBF, grâce à des composants CMS, des condensateurs en céramique et des connecteurs press-fit.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen de vis

V(I/O) réglable sur +3,3 V ou +5 V

Couches supérieures réservées aux plans de masse

Connecteur Utility pour signaux d'état (SMCQ)

Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques

Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9

Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23006-794	Carte fond de panier	2	9U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-799	Carte fond de panier	4	7U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23006-798	Carte fond de panier	6	7U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-797	Carte fond de panier	8	9U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-796	Carte fond de panier	6	9U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-795	Carte fond de panier	4	7U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-793	Carte fond de panier	2	7U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-792	Carte fond de panier	2	7U	CompactPCI, 64 bits	Gauche	4HP
23006-611	Carte fond de panier	8	9U	CompactPCI, 64 bits, PSB, bus H.110	Gauche	4HP
23006-601	Carte fond de panier	8	6U	CompactPCI, 64 bits, bus H.110	Droite	4HP

Table 2/2

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-794	5V	HM 2,0	(1) P47	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-799	5V	HM 2,0	Mini-fit 24 broches	SMCQ, 12 broches		1
23006-798	5V	HM 2,0	Mini-fit 24 broches	SMCQ, 12 broches	121mm	1
23006-797	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1
23006-796	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12 broches	121mm	1
23006-795	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12 broches		1
23006-793	5V	HM 2,0	Mini-fit 10 broches	SMCQ, 12 broches	39.64mm	1
23006-792	5V	HM 2,0	Connecteur ATX (mâle)		39.64mm	1
23006-611	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1

Référence catalogue	Tension E/S	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Largeur	Quantité par colis
23006-601	5V	HM 2,0	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	SMCQ, 12 broches	161.56mm	1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**