


Pied moulé



Les pieds-béquilles en aluminium moulé peuvent être fixés sous le coffret. Disponible avec ou sans fonction de béquille. Couleur RAL 9006 Blanc Aluminium.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le positionnement du coffret est sécurisé par des inserts en caoutchouc antidérapants

Pour remplacer les pieds standard

Charge admissible : 50 kg par pied, poids maximal du coffret 40 kg

Des trous de fixation sont prévus sous le coffret

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Compatible avec:	Coffrets
Famille de produits:	RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type de produit:	Pied
Couleur:	Argent

Référence catalogue	Quantité par colis	Code couleur	Type
10603-001	1	RAL 9006	Pied, Sans relevage
10603-002	1	RAL 9006	Pied, Avec relevage

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE