

Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour joint CEM en acier inoxydable

Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
20846-436	3U	28HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-425	3U	3HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
30846-588	2U	84HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
30846-771	6U	84HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-448	6U	10HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
30846-676	3U	84HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-430	3U	8HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-442	6U	3HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-456	6U	16HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-449	6U	12HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-434	3U	21HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-429	3U	7HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-426	3U	4HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-427	3U	5HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-454	6U	63HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-438	3U	63HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-453	6U	42HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-450	6U	14HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-452	6U	28HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-437	3U	42HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-451	6U	21HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-446	6U	7HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant
20846-431	3U	10HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-424	3U	16HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-445	6U	6HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
30846-865	6U	2HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-428	3U	6HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-444	6U	5HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
30846-864	3U	2HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-433	3U	14HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-432	3U	12HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
30846-859	9U	84HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-447	6U	8HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
20846-443	6U	4HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé
30846-683	4U	84HP	1	À visser à l'avant	Acier inoxydable EMC	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)
20846-436	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	141.9mm
20846-425	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	14.9mm
30846-588	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé, Passivé	84mm	426.4mm
30846-771	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	426.4mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)
20846-448	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	50.5mm
30846-676	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé, Passivé	128.4mm	426.4mm
20846-430	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	40.3mm
20846-442	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	14.9mm
20846-456	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	80.9mm
20846-449	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	60.6mm
20846-434	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	106.3mm
20846-429	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	35.2mm
20846-426	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	20mm
20846-427	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	25mm
20846-454	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	319.7mm
20846-438	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	319.7mm
20846-453	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	213mm
20846-450	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	70.8mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)
20846-452	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	141.9mm
20846-437	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	213mm
20846-451	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	106.3mm
20846-446	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	35.2mm
20846-431	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	50.5mm
20846-424	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	80.9mm
20846-445	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	30.1mm
30846-865	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	9.8mm
20846-428	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	30.1mm
20846-444	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	25mm
30846-864	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	9.8mm
20846-433	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	70.8mm
20846-432	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	60.6mm
30846-859	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	395.1mm	426.4mm

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE