

# Bande taraudée M2.5 pour profilé horizontal



La bande taraudée est une bande métallique avec filetage M2.5 et permet la fixation des faces avant.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les vis à gorge dédiées à la fixation de faces avant modulaires doivent présenter une longueur de 12,3 mm

Utilisable avec tous les profilés horizontaux.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Compatible avec:</b>	Bacs à cartes; Coffrets
<b>Famille de produits:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
<b>Matériau:</b>	Acier
<b>Type de produit:</b>	Insert taraudé
<b>Finition:</b>	Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Longueur
34561-328	28HP	1	146.82mm
34561-363	84HP	1	324.62mm
34561-384	84HP	1	431.3mm
34561-342	42HP	1	217.94mm
34565-196	196HP	1	1000.26mm

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Longueur
34561-320	20HP	1	106.18mm
34561-340	40HP	1	207.78mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**