

# Boulon en U



## FONCTIONS

Complet avec 4 écrous

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
UB4N23M6S6	599485	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6
UB4N30M6EG	599405	Acier	Électro-galvanisé	30 mm	20	M6
UB4N027M8S6	597615	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6S6	599490	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8S6	599495	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8
UB4N36M8EG	599410	Acier	Électro-galvanisé	36 mm	25	M8
UB4N46M6EG	599415	Acier	Électro-galvanisé	42 mm	32	M8

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
UB4N042M8	599150	Acier	Électro-galvanisé	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6
UB4N049M8S6	597645	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		49 mm	40	M8
UB4N049M8	599160	Acier	Électro-galvanisé	49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Acier	Électro-galvanisé	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8EG	599425	Acier	Électro-galvanisé	60 mm	50	M8
UB4N64M8S6	599520	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8
UB4N74M8EG	599430	Acier	Électro-galvanisé	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8
UB4N076M8S6	597665	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		76 mm	65	M8
UB4N94M10EG	599440	Acier	Électro-galvanisé	94 mm	80	M10

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
UB4N090M10	599190	Acier	Électro-galvanisé	90 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
UB4N118M10EG	599445	Acier	Électro-galvanisé	118 mm	100	M10
UB4N118M10S6	599535	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10
UB4N114M10	599200	Acier	Électro-galvanisé	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		114 mm	100	M8
UB4N146M12S6	599540	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12
UB4N146M12EG	599450	Acier	Électro-galvanisé	146 mm	125	M12
UB4N140M8S6	599350	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		140 mm	125	M8
UB4N140M8	599337	Acier	Électro-galvanisé	140 mm	125	M8
UB4N168M12EG	599455	Acier	Électro-galvanisé	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12
UB4N160M8S6	599351	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8
UB4N160M8	599338	Acier	Électro-galvanisé	160 mm		M8
UB4N168M8S6	599352	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Acier	Électro-galvanisé	172 mm	150	M16
UB4N168M14	599240	Acier	Électro-galvanisé	168 mm	150	M14
UB4N172M16S6	599550	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16
UB4N224M16EG	599470	Acier	Électro-galvanisé	224 mm	200	M16

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
UB4N219M10S 6	599354	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
UB4N224M12S 6	599555	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12
UB4N219M16	599250	Acier	Électro-galvanisé	219 mm	200	M16
UB4N278M16E G	599475	Acier	Électro-galvanisé	278 mm	250	M16
UB4N278M16S 6	599560	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16
UB4N273M16	599260	Acier	Électro-galvanisé	273 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Acier	Électro-galvanisé	323 mm	300	M10
UB4N329M16S 6	599565	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16
UB4N329M16E G	599480	Acier	Électro-galvanisé	345 mm	300	M16

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm

Table 2/3


Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N219M10S6	599354	286 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)
---------------------	-------------------	-------------

UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

