

# Outil de sertissage par compression, pompe à pied

## Data Solutions



### FONCTIONS

Plage de large section

Flexible long à haute pression mesurant 2 mètres (6,5') de long

Compact et facile d'utilisation

Comprend un boîtier spécial facile à transporter

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Force appliquée	Système	Matrices	Forme de sertissage	Taille de conducteur
M4FP	716925	250kN	Pompe hydraulique à pied	Série PKM4	Hexagonal	N° 6 Torsadé - 1 000 kcmil Torsadé, 16 mm <sup>2</sup> Torsadé - 625 mm <sup>2</sup> Torsadé

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.