

# Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 350 mm

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### WBT300CBRKT



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Connexion rapide, facile à utiliser

Idéal pour les installations au plafond, murales et sur rail de construction

Garantit l'accès direct aux câbles pour une installation latérale

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 820340

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur 1 (L1): 137mm


Longueur 2 (L2): 365mm

Largeur (W): 54mm

Hauteur (H): 190mm

Charge statique: 245N

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**