


Baie Outdoor Modulaire VENT avec double porte, climatiseur, 29U, 1530H 1300L 630P

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10149-336



Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profilé aluminium avec habillage amovible à double paroi

IP 55 ou NEMA 12~

Double paroi

Gamme étendue d'accessoires pour baie 19"

Accès à l'armoire par l'avant ; tous les côtés sont possibles sur demande

Socle de 100 mm de haut ; 200 et 300 mm possibles

Couvercle supérieur avec persiennes ; peut être équipé de ventilateurs ou d'une unité de climatisation

Revêtement poudré RAL 7035 ; autres couleurs disponibles sur demande

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie extérieure

Famille de produits: Modulaire

Hauteur du rack: 29U

Hauteur: 1530mm

Largeur: 1300mm

Profondeur: 630mm

Type de paroi: Double paroi

Type de porte: Brut; Double porte

Accès: Avant

Refroidissement: Climatiseur

Blindage électromagnétique: Non

Conformité: CEI 61969-1; CEI 61969-2; CEI 61969-3; CEI 60917-1; CEI 60917-2; ETS 300119; CEI 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4; RC2

Quantité par colis: 1

Compartiment batterie: Non

Résistance à l'effraction: Non

Teinte RAL des pièces d'habillage: RAL 7035

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Finition: Revêtement poudré

Matériau du bâti: Aluminium

Matériau: Aluminium; Acier; Stainless Acier

Hauteur du socle: 100mm

Indice de protection: IP55

Configuration du montage: Montants 19 pouces

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.

qW = coefficient de transfert thermique selon ETSI EN 300019-1-4.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE