

# Porte en acier Varistar CP, surface pleine, avec verrouillage 1 point, ouverture par clé, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800L

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

**21630-496**



Porte en acier Varistar CP, IP 20 avec verrouillage un point.

### FONCTIONS

Porte en acier avec verrouillage un point pour classe de protection IP 20

Charnières 180°

Charnières 180°

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 29U

Hauteur: 1400mm

Largeur: 800mm

Type de verrouillage: Verrouillage un point

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Conformité: CEI 61587-1

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Type: Porte en acier

Compatible avec: Varistar CP

Net Weight: 15.902kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**