

Porte en acier Varistar CP, perforée avec verrouillage 1 point, plaque clé seulement, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600 L

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-507



Porte en acier perforée Varistar CP, IP 20 avec verrouillage 1 point.

FONCTIONS

Porte en acier perforée avec verrouillage à point unique pour classe de protection IP 20

Charnières 180°

Cache de serrure

Cache de serrure

Cache de serrure

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 24U

Hauteur: 1200mm

Largeur: 600mm

Type de verrouillage: Verrouillage un point

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Conformité: CEI 61587-1

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Type: Porte en acier, avec perforations

Compatible avec: Varistar CP

Net Weight: 9.022kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE