

# Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

#### EN2316-A

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultraplat

### FONCTIONS

L'unité de distribution d'alimentation (PDU) intelligente EN2xxx Enlogic surveille la puissance d'entrée de l'ensemble de la PDU et permet la commutation à distance des sorties individuelles. Elle fournit également une surveillance de la facturation au niveau de l'unité

Afficheur haute visibilité et écran graphique interactif

Mesure les charges des disjoncteurs sur les alimentations redondantes pour éviter les temps d'arrêt accidentels

Permet un équilibrage intelligent de la charge, pour une efficacité énergétique et une utilisation maximale de la capacité

Interface Ethernet Gigabit et Ethernet redondant (10/100)

Solution de redondance de l'alimentation DC iPDU pour un maximum de 64 PDU

Contrôleur remplaçable à chaud sans outils

Tension d'entrée 230 VAC, 1 phase

C13, C19 sorties

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Famille de produits: Enlogic

Type: PDU intelligent

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: (12) C13; (4) C19

Nombre de prises: 16

Couleur: Noir

Disjoncteur: 16 A, 1 pôle, Hy-Mag

Sorties commutées: Oui

Nombre de disjoncteurs: 0

Emplacement du câble d'entrée: Alimentation par l'avant

Tension d'entrée: 100 – 240V

Phase: Monophasé

Puissance d'entrée maximale: 3.68 kVA

Tension de sortie: 100 – 240VAC

Intensité (ampérage détaré): 20 A (16 A) Amérique du Nord; 16 A International

Type de prise: C20

Unités de rack: 0U

Câble d'entrée amovible: Oui

Type de mesure: Entrée

Quantité par colis: 1

Valeur nominale d'interruption: 5kAIC

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**