

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

Data Solutions



Capteur simple de température et d'humidité pour les Enlogic.

FONCTIONS

Capteur simple de température et d'humidité

Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile

Pour Enlogic

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C

Précision de la mesure de la température $\pm 2\%$

Plage de mesure de l'humidité de 10 à 90 % HR, Sans condensation

Précision de la mesure de l'humidité $\pm 5\%$

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Hauteur	Quantité par colis	Type de prise	Câble d'entrée amovible
EA9103	RackPower	270mm	1	RJ45	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE