

ERIFLEX Flexibar Advanced nVent

ERIFLEX

UNIQUE - SÉCURITAIRE - FLEXIBLE

ERIFLEX Flexibar Advanced est constitué d'un empilage de feuillets, **en cuivre étamé**.

Conducteur
Basse Tension
150A à 4800A.

Facilement formé, ERIFLEX Flexibar Advanced améliore la flexibilité de l'assemblage et l'esthétique des armoires. Possibilités accrues de pliage et vrillages.

Les connexions ERIFLEX Flexibar Advanced sont réalisées par poinçonnage direct à travers les feuillets. Les cosses sont inutiles, l'installation est plus simple et plus rapide et les problèmes de connexions défectueuses sont éliminés.


La **nouvelle** isolation est un composant de haute résistance, **sans halogène avec faible émission de fumée et retardateur de flammes**.

ERIFLEX Flexibar Advanced est un conducteur unique, plus sûr et flexible qui combine 3 caractéristiques pour améliorer la sécurité des personnes et votre équipement électrique.

ERIFLEX crée un nouveau standard sur le marché de l'électricité en fournissant l'isolation unique qui rassemble des caractéristiques avec **faible émission de fumée, sans halogène et retardateur de flammes** tout en conservant le niveau de flexibilité et de fiabilité d'ERIFLEX FLEXIBAR.


ERIFLEX Flexibar Advanced optimise votre conception électrique, réduit les coûts d'installation grâce à sa flexibilité, améliore la fiabilité et la sécurité de votre installation électrique.






Réduction du Volume & du Poids

- Nécessite moins d'espace comparé au câble
- Réduit la longueur et le nombre de conducteurs, d'où une réduction de poids
- L'isolation permet d'obtenir un espace réduit entre les conducteurs.




Réduction des Coûts

- Elimine le coût et l'installation de cosses
- Réduit le nombre de composants



Améliore la Fiabilité

- L'absence de contacts câbles-cosses avec ERIFLEX Flexibar Advanced supprime les risques d'échauffement
- Excellente résistance aux vibrations
- Pas de sertissage



Esthétique

- Améliore le design

Facilité d'installation

- L'installation est facilitée par les grandes capacités de pliage et de changements de plans, même pour les grandes dimensions

Référence	Désignation	Cond.	Référence	Désignation	Cond.
534058	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X100X1	1	534044	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X63X1	1
534060	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X120X1	1	534049	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X80X1	1
534009	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X15,5X0,8	4	534055	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X100X1	1
534015	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X20X1	3	534013	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X20X1	3
534022	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X24X1	3	534019	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X24X1	3
534029	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X32X1	2	534026	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X32X1	2
534036	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X40X1	2	534033	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X40X1	2
534042	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X50X1	1	534039	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X50X1	1
534048	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X63X1	1	534045	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X63X1	1
534053	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 10X80X1	1	534050	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 5X80X1	1
534059	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 12X100X1	1	534056	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X100X1	1
534006	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 2X15,5X0,8	4	534005	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X13X0,5	4
534010	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 2X20X1	3	534008	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X15,5X0,8	4
534016	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 2X24X1	3	534014	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X20X1	3
534023	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 2X32X1	2	534020	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X24X1	3
534030	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 2X40X1	2	534027	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X32X1	2
534004	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X13X0,5	4	534034	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X40X1	2
534011	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X20X1	3	534040	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X50X1	1
534017	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X24X1	3	534046	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X63X1	1
534024	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X32X1	2	534051	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X80X1	1
534031	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X40X1	2	534002	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 6X9X0,8	4
534037	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X50X1	1	534057	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X100X1	1
534001	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 3X9X0,8	4	534021	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X24X1	3
534007	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X15,5X0,8	4	534028	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X32X1	2
534012	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X20X1	3	534035	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X40X1	2
534018	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X24X1	3	534041	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X50X1	1
534025	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X32X1	2	534000	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X6X0,5	4
534032	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X40X1	2	534047	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X63X1	1
534038	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 4X50X1	1	534052	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 8X80X1	1
			534003	Flexibar Advanced 2 m Cuivre étamé 9X9X0,8	4

Amérique du Nord

+1.800.545.6258 Tel
+1.800.527.5703 Fax
info@nvent.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

+32.16.213.511 Tel
+32.16.213.603 Fax
info@nvent.com

Asie-Pacifique

+86.21.2412.1688 Tel
+86.21.5426.3167 Fax
cn.info@nvent.com

Amérique latine

+1.713.868.4800 Tel
+1.713.868.2333 Fax
info@nvent.com



nVent.com

Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER