nVent | SCHROFF

We connect and protect

CompacPRO| Face avant/arrière , avec fixation cachée



La face avant du coffret CompacPRO se monte sur le cadre du coffret. La face avant n'a pas de vis visibles et peut être utilisée avec un film avant.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

FONCTIONS

Face en aluminium, 2,5 mm

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Finition: Anodisé

Type accessoire: Face avant

Type de produit: Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur du rack	Largeur	Quantité par colis	Finition avant
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Anodisé
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Anodisé
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur du rack	Largeur	Quantité par colis	Finition avant
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Anodisé
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Anodisé
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Anodisé
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Anodisé
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Anodisé
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Anodisé
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Anodisé
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Profondeur
24575-275	Anodisé	Non	2.5mm
24575-075	Anodisé	Non	2.5mm
24575-155	Anodisé	Non	2.5mm
24575-175	Anodisé	Non	2.5mm
24575-455	Anodisé	Non	2.5mm
24575-475	Anodisé	Non	2.5mm
24575-135	Anodisé	Non	2.5mm
24575-255	Anodisé	Non	2.5mm
24575-035	Anodisé	Non	2.5mm
24575-235	Anodisé	Non	2.5mm
24575-115	Anodisé	Non	2.5mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.