

# Borne de raccordement avec leviers

Bornes de distribution pour boîtier de distribution.



## FONCTIONS

Borne de raccordement avec leviers

Pour tous types de conducteurs

3 ou 5 conducteurs

Jusqu'à 4,00 mm<sup>2</sup>

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit | Couleur           | Température ambiante | Nombre de colliers | Profondeur | Hauteur |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------|
| 20118-902           | Borne           | Transparent, Vert | 85°C max             | 3                  | 18.8mm     | 8.4mm   |
| 20118-903           | Borne           | Transparent, Vert | 85°C max             | 5                  | 18.8mm     | 8.4mm   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Matériau      | Courant maximal | Tension maximale | Quantité par colis | Poids | Largeur |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------|
| 20118-902           | Polycarbonate | 20A             | 600V             | 10                 | 2.5g  | 18.8mm  |
| 20118-903           | Polycarbonate | 20A             | 600V             | 10                 | 4g    | 30mm    |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**