

Dispositif d'insertion / extracteur à verrouillage 107-70

RÉFÉRENCE CATALOGUE

107-70



La série 107-70 fournit un avantage mécanique de 4,5 : 1 pour l'insertion et l'extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur haute densité et plusieurs connecteurs dans des boîtiers en tôle. Moulé en nylon de type 6/6, peut être utilisé dans des environnements allant jusqu'à 121° C (250 F) en continu et résistant aux alcalins, aux acides faibles et aux solvants communs.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour les applications de châssis en tôle

Avantage mécanique de 4,5 : 1

Moulé en nylon (type 6) ou 10 % de polycarbonate chargé de graphite (type 6/6)

Le levier s'enclenche sur la carte

Épaisseur des cartes de circuit imprimé 1,6 mm (0,063 "), 2,4 mm (0,093"), 3,2 mm (0,125 po)

Fournit une aide à l'insertion et l'extraction

Grande surface de préhension / zone pour l'estampillage à chaud

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositifs d'insertion/d'extraction de cartes

Avec broche: Non

Matériau: Polyamide 6

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE