

# Toit de travée, automatique, L1200, 600P, RAL 7021

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**21130-592**



La plaque supérieure peut être ouverte automatiquement en cas d'événement sur site.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les toits de confinement s'ouvrent automatiquement en cas d'incendie, de sorte que le système de gicleurs de l'installation puisse éteindre le feu. En fonctionnement normal, les toits sont maintenus fermés par électro-aimant et s'ouvrent lorsque le contact sans potentiel du système de détection d'incendie est ouvert

Convient à une allée de largeur 1200 mm

Toit avec vitre en verre de sécurité, 7 mm

Le profil universel de toit permet de surélever la hauteur de l'allée, 84 mm ; à commander séparément

Le toit peut être retiré de l'intérieur. En position ouverte, le toit permet l'accès au dispositif d'éclairage et aux systèmes de gicleurs via le système de confinement pour des travaux de maintenance.

L'appareil de commande, permettant de contrôler les 12 toits automatiques, est à commander séparément

Pour le fonctionnement du système, une alimentation de 24 VDC est nécessaire. A commander séparément

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur: 600mm

Profondeur: 1200mm

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier; Verre

Type de produit: Couvercle

Type: Toit d'allée, automatique

Compatible avec: Confinement d'allée

Net Weight: 31.25kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander l'unité de régulation qui peut être utilisée pour contrôler jusqu'à 12 plaques supérieures automatiques, séparément.

Pour le fonctionnement du système, une alimentation de 24 VDC est nécessaire. À commander séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE