


PropacPRO| Face avant, pleine largeur, Sans blindage



La face avant pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face en aluminium, 2,0 mm (84 F 2,5 mm)

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
20850-136	3U	63HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-158	6U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
20850-129	2U	63HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-135	3U	42HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-142	4U	42HP	1	Anodisé	Anodisé	Non

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
20850-143	4U	63HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-130	2U	84HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-144	4U	84HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-134	3U	28HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-128	2U	42HP	1	Anodisé	Anodisé	Non
20850-137	3U	84HP	1	Anodisé	Anodisé	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Largeur
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE