

nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 15–19 mm, tige M8, M10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MFP019



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 586702

Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR

Finition: Électro-galvanisé

Couleur: Noir

Température: -50 to 110 °C

Diamètre extérieur (OD): 15 - 19 mm

Taille du piquet (RS): M8;M10

NB/DN: 10

Taille du tuyau: 3/8"

Largeur (W): 20 mm

Épaisseur (T): 1 mm

Diamètre de vis (Sc): 6


Longueur de la vis (L): 27mm

Charge statique: 1000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

