

Matrice de l'outil de sertissage par compression, type M2, Standard, Torsadé, 240 mm², Torsadé, 500 kcmil

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RKM2240



FONCTIONS

Convient pour les cosses de câbles et les connecteurs

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 716941

Type de cosse/connecteur: Standard

Taille de conducteur: 240 mm² Torsadé; 500 kcmil Torsadé

Largeur de sertissage: 5mm

Outil: M2H; M2M

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.