We connect and protect

Répartiteur quadripolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

TD-40A

CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Espace minimum et puissance maximale
- Les protections et les blindages isolés sont transparents
- Blindage isolant entre chaque rangée
- Connexions faciles et sûres
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Les barres solides sont fiables
- Câblage avec ou sans borne
- Conforme RoHS
- Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22
- Sans halogène

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 563740

Matériau: Thermoplastique; Laiton

Intensité nominale maximale, CEI: 40A

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 4.5kA

Courant de court-circuit pic (Ipk): 22kA

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 500

Nombre de connexions côté ligne: 2

Taille du câble torsadé compact côté ligne: 6 - 16 mm²

Taille du câble torsadé côté ligne - embout: 4 – 10mm²

Nombre de connexions côté charge: 11

Taille du câble torsadé compact côté charge: (11) 1,5 - 4 mm²

Taille du câble torsadé côté charge - embout: (11) 0,75 – 4 mm²

Profondeur (D): 50mm

Hauteur (H): 90mm

Largeur (W): 100mm

Poids unitaire: 0.33kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60947-7-1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

Directives de sélection pour les blocs de distribution										
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C										
Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique										

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.