


# Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 400 A

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### TR-400A



### CERTIFICATIONS

---



### FONCTIONS

---

Se fixe facilement aux rails DIN ou se visse

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Carter de protection transparent

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 562010

Matériau: Cuivre; Polyamide renforcé à la fibre de verre; Plexiglas

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 1000

Courant de court-circuit pic (Ipk): 34kA

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 28kA

Nombre de connexions côté ligne: 1

Nombre de connexions côté charge: 8

Taille de trou (HS): 12mm

Taille du filetage (TS): M6

Profondeur (D): 140mm

Hauteur (H): 240mm

Largeur (W): 300mm

Poids unitaire: 2.83kg


Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60439,1; CEI® 61439,1; CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**