

# PDU| Bâti de prises, SCHUKO, triphasé

## Data Solutions

PDU modulaire et compact avec sorties SCHUKO et raccordement triphasé.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Conforme à la norme DIN 57620

Bâti de prises SCHUKO, triphasé

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

3 phases, 16 A par phase

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Hauteur 1 U

Montage vertical

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur	Sorties commutées	Longueur
60110-219	Bâti de prises	SCHUKO	9	Gris, Noir, Rouge	Non	608.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Tension CA	Profondeur	Finition	Matériau	Quantité par colis
60110-219	230V	44mm	Anodisé	Aluminium, Polyamide	1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**